


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.6 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Hava tüketimi emiş	103.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	152.6 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Susturucu
Boyut	22.00
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Şekil	Yüksek Vakum

SBP HV 2 16 22 SD

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	191.00 mm
Uzunluk L2	32.50 mm
Uzunluk L	120.50 mm
Genişlik B	35.00 mm
Yükseklik H2	9.50 mm
Yükseklik H	44.00 mm
Dış çap D2	29.0 mm
Dış çap D	23.00 mm
d2	6.4 mm
Dış G1	G1/4"-F

Tasarım verileri SBP HV 2 16 22 SD

Art.-Nr.: 10.02.01.01736

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.6 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Ses seviyesi emiş	63.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	77.0 dB(A)
Ağırlık	276.6 g
Hava tüketimi emiş	3.637 cfm
Vakum debisi (maks.)	5.388 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Ürün ailesi	SBP-HV-HF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01736**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01736**

Typ	Ürün numarası
Montaj braketi	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22
Montaj seti	SET SFE 22
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG
Mounting set	SET SBP-PXT D30-I
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01736**

Typ	Ürün numarası
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 22 AL
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 22
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Ejektör modülü	SEP HV 2 16 22

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01736