



Art.-Nr.: 10.02.01.01736

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,6 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Consommation d'air aspiration	103,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	152,6 l/min
Fonction supplémentaire éjecteur	Silencieux
Taille	22,00
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Forme	Haut vide

SBP HV 2 16 22 SD

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	191,00 mm
Longueur L2	32,50 mm
Longueur L	120,50 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H2	9,50 mm
Hauteur H	44,00 mm
Diamètre extérieur D2	29,0 mm
Diamètre extérieur D	23,00 mm
d2	6,4 mm
Filetage G1	G1/4"-F

Données de construction SBP HV 2 16 22 SD



Art.-Nr.: 10.02.01.01736

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,6 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	12,0 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Niveau pression sonore aspiration	63,0 dB(A)
Niveau sonore libre	77,0 dB(A)
Poids propre	276,6 g
Consommation d'air aspiration	3,637 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	9,390 m³/h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	5,388 cfm
Famille de produits	SBP-HV-HF

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01736

**Données de commande des accessoires 10.02.01.01736**

Typ		num
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Jeu de pièces de fixation	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Silencieux (ronde)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831

**Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01736**

Typ		num
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Capuchon	SHC 2 22	10.02.01.01512
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Modules d'éjecteur	SEP HV 2 16 22	10.02.01.01396

