



**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1,3 mm
Tahliye derecesi	61,0 %
Hava tüketimi emiş	74,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	297,6 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Susturucu
Boyut	22,00
Optimum çalışma basıncı	4,00 bar
Aşama sayısı	3
Şekil	Yüksek Akış

SBP HF 3 13 22 SD

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**


Attribute	Value
Uzunluk L1	231,00 mm
Uzunluk L2	32,50 mm
Uzunluk L	160,50 mm
Genişlik B	35,00 mm
Yükseklik H2	9,50 mm
Yükseklik H	44,00 mm
Dış çap D2	29,0 mm
Dış çap D	23,00 mm
d2	6,4 mm
Dış G1	G1/4"-F

Tasarım verileri SBP HF 3 13 22 SD

Art.-Nr.: 10.02.01.01738

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1,3 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12,0 mm
Tahliye derecesi	61,0 %
Ses seviyesi emiş	61,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	69,0 dB(A)
Ağırlık	295,00 g
Hava tüketimi emiş	2,613 cfm
Vakum debisi (maks.)	10,509 cfm
Optimum çalışma basıncı	4,00 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	28,8 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58,0 psi
Ürün ailesi	SBP-HV-HF

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22	-	290	467	610	720	765



Art.-Nr.: 10.02.01.01738

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01738**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.01738**

Typ		Ürün numarası
Montaj braketi	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Montaj seti	SET SFE 22	10.02.01.01577
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Montaj seti	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.01.01738**

Typ		Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HF 3 13 22	10.02.01.01348
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 22	10.02.01.01514
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517

