

Art.-Nr.: 10.02.01.01740




SBP HV 3 16 22 S SD

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.

Données techniques

Diamètre de la buse	1,6 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Consommation d'air aspiration	103,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	228,2 l/min
Fonction supplémentaire éjecteur	Silencieux
Taille	22,00
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	3
Forme des éjecteurs compacts	Avec vanne de sécurité
Forme	Haut vide



Données de construction SBP HV 3 16 22 S SD

Données de construction

Longueur L1	231,00 mm
Longueur L2	32,50 mm
Longueur L	160,50 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H2	9,50 mm
Hauteur H	44,00 mm
Diamètre extérieur D2	29,0 mm
Diamètre extérieur D	23,00 mm
d2	6,4 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F
Longueur du filetage LG3	7,0 mm
Longueur L3	34,50 mm
Hauteur H3	25,50 mm
Espacement des trous Y1	22,0 mm
Espacement des trous X1	22,0 mm
Espacement des trous X2	26,0 mm
Filetage G3	G1/4"-F
Filetage G5	M6-F



Art.-Nr.: 10.02.01.01740

**Données techniques**

Diamètre de la buse	1,6 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	12,0 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Niveau pression sonore aspiration	63,0 dB(A)
Niveau sonore libre	70,0 dB(A)
Poids propre	295,00 g
Consommation d'air aspiration	3,637 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	13,700 m³/h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	29,0 ... 87,0
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	8,058 cfm
Famille de produits	SBP-HV-HF

**Données de commande accessoires 10.02.01.01740**

Typ		Nombre d'article
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Jeu de pièces de fixation	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Silencieux (ronde)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

**Données de commande pièce de rechange 10.02.01.01740**

Typ		Nombre d'article
Modules d'éjecteur	SEP HV 3 16 22 S	10.02.01.01411
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Capuchon	SHC 3 22	10.02.01.01514
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517

