

Carcasa ecoPump
SFE 22 POM



Art.-Nr.: 10.02.01.01767




Datos técnicos

Diámetro del orificio	22,0 mm
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	31,50 mm
Altura H	45,00 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Rosca G2	M27x1.5-HE
Conexión de aire comprimido	G3/8"-HE
Conexión de ventosa	G1/4"-HE
Conexión de vacío	M27x1.5-HE

SFE 22 POM

Datos de diseño



Longitud L2	26,50 mm
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	31,50 mm
Altura H2	6,50 mm
Altura H	45,00 mm
Diámetro interior d1	11,0 mm
d2	6,2 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Rosca G2	M27x1.5-HE
Longitud L3	24,50 mm
Longitud L4	42,50 mm
Cuadrícula de orificios Y1	22,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	22,0 mm
Cuadrícula de orificios X2	26,0 mm
Rosca G4	M6-HE
Rosca G3	G1/4"-HE
Rosca G5	M6-HE

Datos de diseño SFE 22 POM



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01767

Carcasa ecoPump
SFE 22 POM



Art.-Nr.: 10.02.01.01767



Datos técnicos

Peso	110,60 g
Material	Polioximetileno



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01767