


Art.-Nr.: 10.02.01.01767



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	22,0 mm
Lunghezza L	80,00 mm
Larghezza B	31,50 mm
Altezza H	45,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	G1/4"-IG
Attacco aria compressa	G3/8"-IG
Connessione a ventosa	G1/4"-IG
Attacco del vuoto	M27x1.5-IG

SFE 22 POM



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	24,50 mm
Lunghezza L	80,00 mm
Larghezza B	31,50 mm
Altezza H2	6,50 mm
Altezza H	45,00 mm
Diametro interno d1	6,2 mm
d2	11,0 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza L3	31,50 mm

Dati di costruzione SFE 22 POM



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	110,6 g
Materiale	Polioossimetilene

Alloggiamento ecoPump

## SFE 22 POM



Art.-Nr.: 10.02.01.01767



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.01.01767](http://www.schmalz.com/10.02.01.01767)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01767](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01767)