


Art.-Nr.: 10.02.01.01807

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro foro	13,0 mm
Lunghezza L	46,50 mm
Larghezza B	23,00 mm
Altezza H	33,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/4"-IG
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Connessione a ventosa	G1/4"-IG

SFE 13 POM

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	14,00 mm
Lunghezza L	46,50 mm
Larghezza B	23,00 mm
Altezza H2	5,50 mm
Altezza H	33,00 mm
Diametro interno d1	4,2 mm
d2	8,0 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza L3	16,00 mm

Dati di costruzione SFE 13 POM

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	38,4 g
Materiale	Polioossimetilene


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01807

Alloggiamento ecoPump

SFE 13 POM



Art.-Nr.: 10.02.01.01807



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.01807



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01807