


Art.-Nr.: 10.02.01.01808



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	7,0 mm
Lunghezza L	36,50 mm
Larghezza B	19,00 mm
Altezza H	25,00 mm
Filettatura G1	M8x0,5-IG
Filettatura G2	G 1/8"-IG
Attacco aria compressa	M8x0.5-IG
Connessione a ventosa	G 1/8"-IG

SFE 7 POM



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	10,00 mm
Lunghezza L	36,50 mm
Larghezza B	19,00 mm
Altezza H2	5,00 mm
Altezza H	25,00 mm
Diametro interno d1	4,2 mm
d2	8,0 mm
Filettatura G1	M8x0,5-IG
Filettatura G2	G 1/8"-IG
Lunghezza L3	11,00 mm

Dati di costruzione SFE 7 POM



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	19,5 g
Materiale	Poliossimetilene



Alloggiamento ecoPump

## SFE 7 POM



Art.-Nr.: 10.02.01.01808



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.01.01808](http://www.schmalz.com/10.02.01.01808)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01808](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01808)