


Art.-Nr.: 10.02.01.01939

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Lunghezza L	71,00 mm
Larghezza B	31,00 mm
Altezza H	82,50 mm
Misura	M

ABL-SET SBPL/SCPL M

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	71,00 mm
Larghezza B	31,00 mm
Altezza H	82,50 mm
Diametro interno d1	4,5 mm
Griglia forata Y1	20,0 mm
Griglia forata X1	60,0 mm
Filettatura G4	G1/2"-IG

Dati di costruzione ABL-SET SBPL/SCPL M

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	40,0 g
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C



Unità aria di scarico

ABL-SET SBPL/SCPL M



Art.-Nr.: 10.02.01.01939



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.01939



Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01939

Typ		codice articolo
Bocchetta	ST G1/2-AG 19 MS-V	10.08.03.00163
Bocchetta	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Fascetta	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Fascetta	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01939