Ejecteur de base

SBP HF 3 06 13 KU

Art.-Nr.: 10.02.01.01955



SBP HF 3 06 13 KU

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.

Accessoires disponibles : Silencieux

Données techniques


Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,6 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Matière	Plastiques
Consommation d'air aspiration	18,7 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	67,3 l/min
Taille	13,00
Nombre d'étapes	3
Forme	High Flow

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ejecteur de base

SBP HF 3 06 13 KU

Art.-Nr.: 10.02.01.01955



Données de construction SBP HF 3 06 13 KU

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	99,00 mm
Longueur L2	14,00 mm
Longueur L	46,50 mm
Largeur B	23,00 mm
Hauteur H2	5,50 mm
Hauteur H	33,00 mm
Diamètre extérieur D	14,20 mm
d2	4,2 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/4"-F
Largeur des appartements SW2	8,0 mm
Longueur L3	16,50 mm
Longueur L4	83,00 mm
Hauteur H3	16,50 mm
Espacement des trous Y1	14,0 mm
Espacement des trous X1	14,0 mm
Espacement des trous X2	19,0 mm
Filetage G5	M4-F

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,6 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Niveau pression sonore aspiration	57,0 dB(A)
Niveau sonore libre	68,0 dB(A)
Poids propre	62,30 g
Consommation d'air aspiration	0,660 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	67,3 l/min
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 - 6,0 bar
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	29,0 - 87,0
Capacité d'aspiration max.	2,376 cfm
Famille de produits	SBP-HV-HF-KU


Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ejecteur de base


SBP HF 3 06 13 KU

Art.-Nr.: 10.02.01.01955


Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]

Vide exécutable à différentes pressions de service

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7-KU	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-..-06-13-KU	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-..-13-22-KU	-	290	467	610	720	765

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ejecteur de base

SBP HF 3 06 13 KU

Art.-Nr.: 10.02.01.01955

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-HF 2 03 7 KU	15.25	8.38	5.13	3.88	2.63	1.5	-	-	-
SBP-HF 2 06 13 KU	42.44	34.39	24.73	12.08	9.09	5.52	1.84	-	-
SBP-HF 3 06 13 KU	67.28	38	27.03	14	9.09	5.52	1.84	0.69	-
SBP-HF 2 13 22 KU	175.26	143.8	102	66.33	44.67	24.67	2.88	-	-
SBP-HF 3 13 22 KU	297.6	178.3	106.1	66.3	44.7	24.7	2.9	-	-

Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600
SBP-HF 2 03 7 KU	-	0.48	1.27	2.51	4.59	9.26	12
SBP-HF 2 06 13 KU	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 3 06 13 KU	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 2 13 22 KU	-	0.04	0.08	0.14	0.23	0.42	1.84
SBP-HF 3 13 22 KU	-	0.04	0.08	0.14	0.24	0.46	1.96

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.02.01.01955**

Données de commande accessoires 10.02.01.01955

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498
Silencieux (ronde)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

Données de commande pièce de rechange 10.02.01.01955

Typ		Nombre d'article
Boîtier ecoPump	SFE 13 POM	10.02.01.01807
Modules d'éjecteur	SEP HF 3 06 13	10.02.01.01344
Capuchon	SHC 3 13	10.02.01.01497

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr