


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.6 mm
Tahliye derecesi	70.0 %
Malzeme	Plastikler
Hava tüketimi emiş	18.7 l/min
Vakum debisi (maks.)	67.3 l/min
Boyut	13.00
Aşama sayısı	3
Şekil	Yüksek Akış

SBP HF 3 06 13 KU

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	99.00 mm
Uzunluk L2	14.00 mm
Uzunluk L	46.50 mm
Genişlik B	23.00 mm
Yükseklik H2	5.50 mm
Yükseklik H	33.00 mm
Dış çap D	14.20 mm
d2	4.2 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/4"-F

Tasarım verileri SBP HF 3 06 13 KU


Art.-Nr.: 10.02.01.01955

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	0.6 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	70.0 %
Ses seviyesi emiş	57.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	68.0 dB(A)
Ağırlık	62.3 g
Hava tüketimi emiş	0.660 cfm
Vakum debisi (maks.)	2.376 cfm
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 - 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	SBP-HV-HF-KU




Art.-Nr.: 10.02.01.01955

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7-KU	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13-KU	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22-KU	-	290	467	610	720	765



Art.-Nr.: 10.02.01.01955

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-HF 2 03 7 KU	15.25	8.38	5.13	3.88	2.63	1.5	-	-	-
SBP-HF 2 06 13 KU	42.44	34.39	24.73	12.08	9.09	5.52	1.84	-	-
SBP-HF 3 06 13 KU	67.28	38	27.03	14	9.09	5.52	1.84	0.69	-
SBP-HF 2 13 22 KU	175.26	143.8	102	66.33	44.67	24.67	2.88	-	-
SBP-HF 3 13 22 KU	297.6	178.3	106.1	66.3	44.7	24.7	2.9	-	-

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600
SBP-HF 2 03 7 KU	-	0.48	1.27	2.51	4.59	9.26	12
SBP-HF 2 06 13 KU	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 3 06 13 KU	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 2 13 22 KU	-	0.04	0.08	0.14	0.23	0.42	1.84
SBP-HF 3 13 22 KU	-	0.04	0.08	0.14	0.24	0.46	1.96

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01955**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01955**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD 16.5x51.5 SHC 13
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01955**

Typ	Ürün numarası
Schmalz Fixation Element	SFE 13 POM
Ejektör modülü	SEP HF 3 06 13
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 13

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01955