

Eyector básico

SBP HF 3 13 22 KU

Art.-Nr.: 10.02.01.01957



Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,3 mm
Grado de evacuación	61,0 %
Material	Plásticos
Consumo de aire aspiración	74,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	297,6 l/min
Tamaño	22,00
Número de etapas	3
Forma	Alto caudal


SBP HF 3 13 22 KU

El eyector básico SBP-HV/HF se suministra como componente listo para enchufar.

Accesorios disponibles: silenciador



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01957



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	171,00 mm
Longitud L2	24,50 mm
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	31,50 mm
Altura H2	6,50 mm
Altura H	45,00 mm
Diámetro exterior D	20,00 mm
d2	6,2 mm
Rosca G1	G1/4" -HE
Rosca G2	G3/8" -HE
Ancho a través de los pisos SW2	14,0 mm
Longitud L3	26,50 mm
Longitud L4	153,00 mm
Altura H3	22,50 mm
Cuadrícula de orificios Y1	22,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	22,0 mm
Cuadrícula de orificios X2	26,0 mm
Rosca G5	M6-HE

Datos de diseño SBP HF 3 13 22 KU




Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,3 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido	6,0 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío	12,0 mm
Grado de evacuación	61,0 %
Nivel acústico de aspiración	73,0 dB(A)
Nivel acústico libre	81,0 dB(A)
Peso	206,80 g
Consumo de aire aspiración	2,613 cfm
Capacidad de aspiración (máx.)	297,6 l/min
Número de etapas	3
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,0 - 6,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 60 °C
Margen de presión (presión operativa) [psi]	29,0 - 87,0
Capacidad de aspiración máx.	10,509 cfm
Familia de productos	SBP-HV-HF-KU



Art.-Nr.: 10.02.01.01957

**Datos de rendimiento**

Vacío ejecutable a distintas presiones operativas

**Vacío ejecutable a distintas presiones operativas**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7-KU	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13-KU	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22-KU	-	290	467	610	720	765

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.02.01.01957**Datos de pedido accesorios 10.02.01.01957**

Typ		Número de artículo
Silenciador (redondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Silenciador (redondo)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01957

Eyector básico

SBP HF 3 13 22 KU



Art.-Nr.: 10.02.01.01957



Datos de pedido piezas de recambio 10.02.01.01957

Typ		Número de artículo
Carcasa ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Módulo eyector	SEP HF 3 13 22	10.02.01.01348
Tapa de retención	SHC 3 22	10.02.01.01514



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01957