


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.4 mm
Tahliye derecesi	79.0 %
Malzeme	Plastikler
Hava tüketimi emiş	6.5 l/min
Vakum debisi (maks.)	13.2 l/min
Boyut	7.00
Aşama sayısı	2
Şekil	Yüksek Vakum

SBP HV 2 04 7 KU

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	47.50 mm
Uzunluk L2	10.00 mm
Uzunluk L	36.50 mm
Genişlik B	19.00 mm
Yükseklik H2	5.00 mm
Yükseklik H	25.00 mm
Dış çap D	6.00 mm
d2	4.2 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/8"-F

Tasarım verileri SBP HV 2 04 7 KU


Art.-Nr.: 10.02.01.01958

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	0.4 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4.0 mm
Tahliye derecesi	79.0 %
Ses seviyesi emiş	57.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	65.0 dB(A)
Ağırlık	21.5 g
Hava tüketimi emiş	0.229 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.466 cfm
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	SBP-HV-HF-KU




Art.-Nr.: 10.02.01.01958

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7 KU	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13 KU	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22 KU	-	375	715	900	890	890

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01958

Art.-Nr.: 10.02.01.01958

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700
SBP-HV 2 04 7 KU	13.2	9.5	4.4	3.4	2.9	2.3	1.7	1.2
SBP-HV 2 07 13 KU	42.5	33.6	25.0	13.7	8.7	7.3	4.6	2.7
SBP-HV 3 07 13 KU	76.8	39	26.9	16	9.2	7.6	5.1	3.1
SBP-HV 2 16 22 KU	159	137.3	112.6	81.2	50.5	25	17.7	11.1
SBP-HV 3 16 22 KU	308.8	160	112.6	81.2	50.5	25	17.7	11.1

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-HV 2 04 7 KU	-	0.53	1.34	2.79	4.71	7.16	10.68	17.73	25
SBP-HV 2 07 13 KU	-	0.09	0.26	0.56	1.22	2.08	3.21	5.09	9.71
SBP-HV 3 07 13 KU	-	0.11	0.28	0.53	1.11	1.94	3.01	4.71	8.47
SBP-HV 2 16 22 KU	-	0.06	0.09	0.14	0.23	0.4	0.61	0.94	1.49
SBP-HV 3 16 22 KU	-	0.04	0.08	0.12	0.21	0.36	0.58	0.90	1.46

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01958**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01958**

Typ		Ürün numarası
Schmalz Fixation Element	SFE 7 POM	10.02.01.01808
Ejektör modülü	SEP HV 2 04 7	10.02.01.01393
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 7	10.02.01.01510

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01958