


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.6 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Malzeme	Plastikler
Hava tüketimi emiş	103.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	159.0 l/min
Boyut	22.00
Aşama sayısı	2
Şekil	Yüksek Vakum

SBP HV 2 16 22 KU

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu



Tasarım verileri SBP HV 2 16 22 KU


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	131.00 mm
Uzunluk L2	24.50 mm
Uzunluk L	80.00 mm
Genişlik B	31.50 mm
Yükseklik H2	6.50 mm
Yükseklik H	45.00 mm
Dış çap D	20.00 mm
d2	6.2 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış G2	G3/8"-F

Art.-Nr.: 10.02.01.01961

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.6 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Ses seviyesi emiş	76.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	87.0 dB(A)
Ağırlık	190.6 g
Hava tüketimi emiş	3.637 cfm
Vakum debisi (maks.)	5.614 cfm
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 - 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	SBP-HV-HF-KU

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7 KU	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13 KU	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22 KU	-	375	715	900	890	890



Art.-Nr.: 10.02.01.01961

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01961**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01961**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01961**

Typ		Ürün numarası
Schmalz Fixation Element	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Ejektör modülü	SEP HV 2 16 22	10.02.01.01396
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 22	10.02.01.01512

