

Ejecteur de base

SBP HV 2 16 22 KU



Art.-Nr.: 10.02.01.01961



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,6 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Matière	Plastiques
Consommation d'air aspiration	103,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	159,0 l/min
Taille	22,00
Nombre d'étapes	2
Forme	Haut vide


SBP HV 2 16 22 KU

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.

Accessoires disponibles : Silencieux



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01961



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	131,00 mm
Longueur L2	24,50 mm
Longueur L	80,00 mm
Largeur B	31,50 mm
Hauteur H2	6,50 mm
Hauteur H	45,00 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
d2	6,2 mm
Filetage G1	G1/4" - F
Filetage G2	G3/8" - F
Largeur des appartements SW2	12,0 mm
Longueur L3	26,50 mm
Longueur L4	113,00 mm
Hauteur H3	22,50 mm
Espacement des trous Y1	22,0 mm
Espacement des trous X1	22,0 mm
Espacement des trous X2	26,0 mm
Filetage G5	M6-F

Données de construction SBP HV 2 16 22 KU




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,6 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	12,0 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Niveau pression sonore aspiration	76,0 dB(A)
Niveau sonore libre	87,0 dB(A)
Poids propre	190,60 g
Consommation d'air aspiration	3,637 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	159,0 l/min
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 - 6,0 bar
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	29,0 - 87,0
Capacité d'aspiration max.	5,614 cfm
Famille de produits	SBP-HV-HF-KU



Art.-Nr.: 10.02.01.01961

**Données de performance**

Vide exécutable à différentes pressions de service

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7 KU	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13 KU	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22 KU	-	375	715	900	890	890

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01961**Données de commande accessoires 10.02.01.01961**

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Silencieux (ronde)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01961

Ejecteur de base

SBP HV 2 16 22 KU



Art.-Nr.: 10.02.01.01961



Données de commande pièce de rechange 10.02.01.01961

Typ		Nombre d'article
Boîtier ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Modules d'éjecteur	SEP HV 2 16 22	10.02.01.01396
Capuchon	SHC 2 22	10.02.01.01512



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01961