


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.6 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Malzeme	Plastikler
Hava tüketimi emiş	103.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	308.8 l/min
Boyut	22.00
Aşama sayısı	3
Şekil	Yüksek Vakum

SBP HV 3 16 22 KU

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	171.00 mm
Uzunluk L2	24.50 mm
Uzunluk L	80.00 mm
Genişlik B	31.50 mm
Yükseklik H2	6.50 mm
Yükseklik H	45.00 mm
Dış çap D	20.00 mm
d2	6.2 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış G2	G3/8"-F


Tasarım verileri SBP HV 3 16 22 KU



Art.-Nr.: 10.02.01.01962

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.6 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Ses seviyesi emiş	72.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	80.0 dB(A)
Ağırlık	208.4 g
Hava tüketimi emiş	3.637 cfm
Vakum debisi (maks.)	10.904 cfm
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	28,8 - 86,8
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	SBP-HV-HF-KU

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7 KU	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13 KU	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22 KU	-	375	715	900	890	890



Art.-Nr.: 10.02.01.01962

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01962**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01962**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01962**

Typ		Ürün numarası
Schmalz Fixation Element	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Ejektör modülü	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 22	10.02.01.01514

