

Module di eiettore
SEP HF 2 18 22



Art.-Nr.: 10.02.01.02005



Dati tecnici


Attributo	Valore
Diametro foro	22,0 mm
Grado di evacuazione	70,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	153,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	281,4 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forma	Flusso elevato

SEP HF 2 18 22

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	8,00 mm
Diametro esterno D1	10,8 mm
Diametro esterno D2	21,8 mm
Lunghezza L3	92,40 mm

Dati di costruzione SEP HF 2 18 22



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.02005

1

Art.-Nr.: 10.02.01.02005




Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	22,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	22,0 mm
Grado di evacuazione	70,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	73,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	81,0 dB(A)
Peso	27,2 g
Consumo d'aria in aspirazione	5,403 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	9,937 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Pressione ottimale	65,2 psi
Forma	Flusso elevato
Famiglia di prodotti	SEP



Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Art.-Nr.: 10.02.01.02005



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

	1	2	3	4	5	6
SEP HF 2 03 7	0.00	245.00	415.00	550.00	670.00	768.00
SEP HF 2 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00
SEP HF...06 13	0.00	318.00	540.00	690.00	750.00	770.00
SEP HF...13 22	0.00	290.00	467.00	610.00	720.00	765.00
SEP HF 3 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.02005



Ordinare gli accessori dati 10.02.01.02005

Typ		codice articolo
Cappuccio di tenuta	SHC 2 22	10.02.01.01512
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Kit pezzi di fissaggio	SET SFE 22	10.02.01.01577
Valvola a sgancio rapido	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.02005

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450

