

Modules d'éjecteur SEP HF 2 18 22



Art.-Nr.: 10.02.01.02005



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Consommation d'air aspiration	153,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	281,4 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forme	High Flow


SEP HF 2 18 22

Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET

Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV

Données de construction



Attribut	Valeur
Longueur L1	8,00 mm
Diamètre extérieur D1	10,8 mm
Diamètre extérieur D2	21,8 mm
Longueur L3	92,40 mm

Données de construction SEP HF 2 18 22



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.02005

1

Art.-Nr.: 10.02.01.02005




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	22,0 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Niveau pression sonore aspiration	73,0 dB(A)
Niveau sonore libre	81,0 dB(A)
Poids propre	27,2 g
Consommation d'air aspiration	5,403 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	16,900 m ³ /h
Pression de service optimale	4,50 bar
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	65,2 psi
Capacité d'aspiration max.	9,937 cfm
Forme	High Flow
Famille de produits	SEP



Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



Art.-Nr.: 10.02.01.02005



Vide exécutable à différentes pressions de service

	1	2	3	4	5	6
SEP HF 2 03 7	0.00	245.00	415.00	550.00	670.00	768.00
SEP HF 2 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00
SEP HF...06 13	0.00	318.00	540.00	690.00	750.00	770.00
SEP HF...13 22	0.00	290.00	467.00	610.00	720.00	765.00
SEP HF 3 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.02005



Données de commande des accessoires 10.02.01.02005

Typ		num
Capuchon	SHC 2 22	10.02.01.01512
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Silencieux (ronde)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Boîtier ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471



Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.02005

Typ		num
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450

