

# Eiettore compatto SMP 15 NC AS



Art.-Nr.: 10.02.02.00562



SMP 15 NC AS

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibili: cavo di connessione, connettore

## Dati tecnici

| Attributo                                         | Valore                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Diametro dell'ugello                              | 1,5 mm                    |
| Consumo d'aria in aspirazione                     | 117,0 l/min               |
| Capacità di aspirazione (max.)                    | 65,0 l/min                |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 5,0 ... 6,0 bar           |
| Eiettori compatti di forma                        | Con sistema di soffiaggio |
| Valvola di controllo                              | Chiuso senza corrente     |

## Dati di costruzione



Dati di costruzione SMP 15 NC AS

| Attributo          | Valore    |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L2       | 37,50 mm  |
| Lunghezza L        | 112,50 mm |
| Larghezza B        | 22,00 mm  |
| Altezza H1         | 132,50 mm |
| Altezza H2         | 58,50 mm  |
| Altezza H          | 54,00 mm  |
| Diametro interno d | 5,50 mm   |
| Filettatura G1     | G1/4"-IG  |
| Filettatura G2     | G3/8"-IG  |
| Altezza H3         | 20,10 mm  |
| Griglia forata Y1  | 12,0 mm   |
| Griglia forata X1  | 49,5 mm   |
| Griglia forata X2  | 69,5 mm   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00562](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00562)

# Eiettore compatto

## SMP 15 NC AS



Art.-Nr.: 10.02.02.00562



### Dati tecnici

| Attributo                      | Valore                |
|--------------------------------|-----------------------|
| Diametro dell'ugello           | 1,5 mm                |
| Grado di evacuazione           | 85,0 %                |
| Capacità di aspirazione (max.) | 2,295 cfm             |
| Famiglia di prodotti           | SMP                   |
| Valvola di controllo           | Chiuso senza corrente |

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale  
Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.02.00562](http://www.schmalz.com/10.02.02.00562)



### Dati di ordinazione accessori 10.02.02.00562

| Typ                 |                        | Numero articolo |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| Cavo di connessione | ASK B-Form-C 5000 K-3P | 21.04.06.00084  |
| Cavo di connessione | ASK 10000 K-3P         | 21.04.06.00118  |
| Connettore          | ASS B-C SK             | 21.04.06.00085  |



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.00562

| Typ                              |                                   | Numero articolo |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Cartuccia filtro (tondo)         | FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP | 10.02.02.00654  |
| Dispositivo silenziatore (quadr) | SD 50.5x21x53.5 SMP15/20          | 10.02.02.00651  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00562](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00562)