

Système Venturi compact  
**SMP 15 NC AS VD**



Art.-Nr.: 10.02.02.00568



SMP 15 NC AS VD


L'éjecteur compact SCP est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant

Accessoires disponibles : câble de raccordement, connecteur

### Données techniques

| Attribut                                      | Valeur                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diamètre de la buse                           | 1,5 mm                            |
| Consommation d'air aspiration                 | 117,0 l/min                       |
| Capacité d'aspiration (max.)                  | 65,0 l/min                        |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 5,0 ... 6,0 bar                   |
| Forme des éjecteurs compacts                  | Avec système de soufflage         |
| Vanne de commande                             | sans courant, fermé               |
| Mode de fonctionnement                        | pressostat et vacuostat numérique |



Données de construction SMP 15 NC AS VD

### Données de construction

| Attribut                | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L2             | 37,50 mm  |
| Longueur L              | 112,50 mm |
| Largeur B               | 22,00 mm  |
| Hauteur H1              | 181,50 mm |
| Hauteur H2              | 58,50 mm  |
| Hauteur H               | 54,00 mm  |
| Diamètre intérieur d    | 5,50 mm   |
| Filetage G1             | G1/4"-F   |
| Filetage G2             | G3/8"-F   |
| Hauteur H3              | 20,10 mm  |
| Espacement des trous Y1 | 12,0 mm   |
| Espacement des trous X1 | 49,5 mm   |
| Espacement des trous X2 | 69,5 mm   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00568](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00568)

# Système Venturi compact

## SMP 15 NC AS VD



Art.-Nr.: 10.02.02.00568



### Données techniques

| Attribut                                                                                                                                            | Valeur              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre de la buse                                                                                                                                 | 1,5 mm              |
| Degré d'évacuation                                                                                                                                  | 85,0 %              |
| Capacité d'aspiration (max.)                                                                                                                        | 65,0 l/min          |
| Capacité d'aspiration max.                                                                                                                          | 2,295 cfm           |
| Famille de produits                                                                                                                                 | SMP                 |
| Vanne de commande                                                                                                                                   | sans courant, fermé |
| Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale |                     |
| Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur                                                                                                       |                     |



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.02.00568](http://www.schmalz.com/10.02.02.00568)



### Données de commande accessoires 10.02.02.00568

| Typ                   |                        | Nombre d'article |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| Câble de raccordement | ASK B-Form-C 5000 K-3P | 21.04.06.00084   |
| Câble de raccordement | ASK B-M8-4 5000 K-4P   | 10.06.02.00031   |
| Câble de raccordement | ASK WB-M8-4 5000 K-4P  | 10.06.02.00032   |
| Câble de raccordement | ASK 10000 K-3P         | 21.04.06.00118   |
| Connecteur            | ASS B-C SK             | 21.04.06.00085   |



### Données de commande pièce de rechange 10.02.02.00568

| Typ                        |                                   | Nombre d'article |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Élément filtrant (ronde)   | FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP | 10.02.02.00654   |
| Silencieux (rectangulaire) | SD 50.5x21x53.5 SMP15/20          | 10.02.02.00651   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00568](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00568)