

Système Venturi compact

SCP 15 NO AS VD



Art.-Nr.: 10.02.02.00617



SCP 15 NO AS VD


L'éjecteur compact SCP est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant

Accessoires disponibles : câble de raccordement, connecteur

Données techniques

Diamètre de la buse	1,5 mm
Consommation d'air aspiration	117,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	65,0 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Forme des éjecteurs compacts	Avec système de soufflage
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Fonctionnalité	pressostat et vacuostat numérique



Données de construction SCP 15 NO AS VD

Données de construction

Longueur L2	7,00 mm
Longueur L	71,50 mm
Largeur B	20,20 mm
Hauteur H1	162,00 mm
Hauteur H2	36,50 mm
Hauteur H	42,20 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/8"-F
Hauteur H3	15,00 mm
Espacement des trous Y1	12,0 mm
Espacement des trous X1	41,5 mm
Espacement des trous X2	58,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00617

Système Venturi compact
SCP 15 NO AS VD



Art.-Nr.: 10.02.02.00617



Données techniques

Diamètre de la buse	1,5 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Capacité d'aspiration (max.)	65,0 l/min
Capacité d'aspiration max.	2,295 cfm
Famille de produits	SCP
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale	
Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur	



Données de commande accessoires 10.02.02.00617

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Câble de raccordement	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032



Données de commande pièce de rechange 10.02.02.00617

Typ		Nombre d'article
Article externe - ERP-US	FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP	10.02.02.00655
Silencieux (rectangulaire)	SD 28x19x31.5 SCP10/15	10.02.02.00653



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00617