

Art.-Nr.: 10.02.02.00617




SCP 15 NO AS VD

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibili: cavo di connessione, connettore



Dati di costruzione SCP 15 NO AS VD

Dati tecnici

Diametro dell'ugello	1,5 mm
Consumo d'aria in aspirazione	117,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	65,0 l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Eiettori compatti di forma	Con sistema di soffiaggio
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Funzionalità	vacuostato digitale

Dati di costruzione

Lunghezza L2	7,00 mm
Lunghezza L	71,50 mm
Larghezza B	20,20 mm
Altezza H1	162,00 mm
Altezza H2	36,50 mm
Altezza H	42,20 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG
Altezza H3	15,00 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm
Griglia forata X1	41,5 mm
Griglia forata X2	58,5 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.00617

**Dati tecnici**

Diametro dell'ugello	1,5 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Capacità di aspirazione (max.)	2,295 cfm
Famiglia di prodotti	SCP
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale
Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

**Dati di ordinazione accessori 10.02.02.00617**

Typ		Numero articolo
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Cavo di connessione	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.00617**

Typ		Numero articolo
Articolo esterno - ERP-US	FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP	10.02.02.00655
Dispositivo silenziatore (quadr)	SD 28x19x31.5 SCP10/15	10.02.02.00653

