



SCP 15 NC AS VD

Kompakt ejektör SCP bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu kutusu, filtre elemanı


Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1,5 mm
Hava tüketimi emiş	117,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	65,0 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme sistemi ile
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Çalışma modu	dijital vakum sensörü

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	7,00 mm
Uzunluk L	71,50 mm
Genişlik B	20,20 mm
Yükseklik H1	162,00 mm
Yükseklik H2	36,50 mm
Yükseklik H	42,20 mm
İç çap d	4,50 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	G1/8"-F
Yükseklik H3	15,00 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı X1	41,5 mm
Delik aralığı X2	58,5 mm



Tasarım verileri SCP 15 NC AS VD

Art.-Nr.: 10.02.02.00618

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1,5 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Vakum debisi (maks.)	2,295 cfm
Ürün ailesi	SCP
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.00618

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.00618**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.00618**

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP	10.02.02.00655
Susturucu (küp şekli)	SD 28x19x31.5 SCP10/15	10.02.02.00653

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00618