



SCP 20 NC AS


L'éjecteur compact SCP est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant

Accessoires disponibles : câble de raccordement, connecteur

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,0 mm
Consommation d'air aspiration	190,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	116,0 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	5,0 ... 6,0 bar
Forme des éjecteurs compacts	Avec système de soufflage
Vanne de commande	sans courant, fermé



Données de construction SCP 20 NC AS

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	37,50 mm
Longueur L	112,50 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H1	132,50 mm
Hauteur H2	58,50 mm
Hauteur H	54,00 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F
Hauteur H3	20,10 mm
Espacement des trous Y1	12,0 mm
Espacement des trous X1	49,5 mm
Espacement des trous X2	69,5 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.00622

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Capacité d'aspiration (max.)	116,0 l/min
Capacité d'aspiration max.	4,096 cfm
Famille de produits	SCP
Vanne de commande	sans courant, fermé
Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC Consommation d'air : Pour une pression de service optimale	
Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur	

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.00622

**Données de commande accessoires 10.02.02.00622**

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-Form-C 5000 K-3P	21.04.06.00084
Câble de raccordement	ASK 10000 K-3P	21.04.06.00118
Connecteur	ASS B-C SK	21.04.06.00085

**Données de commande pièce de rechange 10.02.02.00622**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP	10.02.02.00654
Silencieux (rectangulaire)	SD 50.5x21x53.5 SMP15/20	10.02.02.00651


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00622