



SCP 30 NO AS VD


Kompakt ejektör SCP bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu kutusu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	3,0 mm
Hava tüketimi emiş	420,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	200,0 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	5,0 ... 6,0 bar
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme sistemi ile
Kontrol Valfi	Normalde açık
Çalışma modu	dijital vakum sensörü



Tasarım verileri SCP 30 NO AS VD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	37,50 mm
Uzunluk L	112,50 mm
Genişlik B	22,00 mm
Yükseklik H1	196,50 mm
Yükseklik H2	73,50 mm
Yükseklik H	54,00 mm
İç çap d	5,50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G3/8"-F
Yükseklik H3	20,10 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı X1	49,5 mm
Delik aralığı X2	69,5 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.00647



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	3,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Vakum debisi (maks.)	7,062 cfm
Ürün ailesi	SCP
Kontrol Valfi	Normalde açık

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.00647



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.00647

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-Form-C 5000 K-3P	21.04.06.00084
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
Bağlantı kablosu	ASK 10000 K-3P	21.04.06.00118
Bağlantı fişi	ASS B-C SK	21.04.06.00085
Distribütör	ASV-IR SMP/SCP-20-30-NO 500	10.02.02.01684



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.00647

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP	10.02.02.00654
Susturucu (küp şekli)	SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30	10.02.02.00652

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00647