


Kompakt tip ejektör

SCP 30 NC AS RD



Art.-Nr.: 10.02.02.00789



Teknik veriler


Attribute	Value
Nozul çapı	3,0 mm
Hava tüketimi emiş	420,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	200,0 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	5,0 ... 6,0 bar
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme sistemi ile
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Çalışma modu	Dijital hava tasarruf fonksiyonu

SCP 30 NC AS RD

Kompakt ejektör SCP bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu kutusu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	37,50 mm
Uzunluk L	112,50 mm
Genişlik B	22,00 mm
Yükseklik H1	196,50 mm
Yükseklik H2	73,50 mm
Yükseklik H	54,00 mm
İç çap d	5,50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G3/8"-F
Yükseklik H3	20,10 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı X1	49,5 mm
Delik aralığı X2	69,5 mm

Tasarım verileri SCP 30 NC AS RD



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00789

1

Kompakt tip ejektör

SCP 30 NC AS RD



Art.-Nr.: 10.02.02.00789



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	3,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Vakum debisi (maks.)	7,062 cfm
Ürün ailesi	SCP
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.00789



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.00789

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP	10.02.02.00654
Susturucu (küp şekli)	SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30	10.02.02.00652



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00789