

Embase de raccord. de l'air comprimé
GP 4 SMP 15..20/SCP 20




Art.-Nr.: 10.02.02.00919



Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de connexions	4
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Longueur L	124,00 mm
Largeur B	38,00 mm
Hauteur H	49,50 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm

GP 4 SMP 15..20/SCP 20



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	124,00 mm
Largeur B2	7,00 mm
Largeur B	38,00 mm
Hauteur H2	8,00 mm
Hauteur H	49,50 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Largeur B3	16,00 mm
Espacement des trous Y2	34,0 mm
Espacement des trous X1	108,0 mm

Données de construction GP 4 SMP 15..20/SCP 20



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	595,0 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00919

Embase de raccord. de l'air comprimé
GP 4 SMP 15..20/SCP 20



Art.-Nr.: 10.02.02.00919



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.00919



Données de commande des pièces de rechange 10.02.02.00919

Typ		num
Bouchon d'adaptateur d'éjecteur	EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30	10.02.02.00728
Joint torique	O-RING 14x1.5 NBR-70	10.07.08.00150



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00919