

# GP 5 SMP 15


Art.-Nr.: 10.02.02.00920



## Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de connexions	5
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Longueur L	147,00 mm
Largeur B	38,00 mm
Hauteur H	49,50 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm

GP 5 SMP 15



## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	147,00 mm
Largeur B2	7,00 mm
Largeur B	38,00 mm
Hauteur H2	8,00 mm
Hauteur H	49,50 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Largeur B3	16,00 mm
Espacement des trous Y2	34,0 mm
Espacement des trous X1	131,0 mm

Données de construction GP 5 SMP 15



## Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	700,0 g

Embase de raccord. de l'air comprimé

## GP 5 SMP 15



Art.-Nr.: 10.02.02.00920



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.02.00920](http://www.schmalz.com/10.02.02.00920)



### Données de commande des pièces de rechange 10.02.02.00920

Typ		num
Joint torique	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB	10.07.08.00129



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00920](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00920)