


GP 6 SMP 15

**Teknik veriler**

| Attribute                              | Value     |
|----------------------------------------|-----------|
| Bağlantı sayısı                        | 6         |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar       |
| Uzunluk L                              | 170.00 mm |
| Genişlik B                             | 38.00 mm  |
| Yükseklik H                            | 49.50 mm  |
| İç çap d                               | 7.00 mm   |



Tasarım verileri GP 6 SMP 15

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L        | 170.00 mm |
| Genişlik B2      | 7.00 mm   |
| Genişlik B       | 38.00 mm  |
| Yükseklik H2     | 8.00 mm   |
| Yükseklik H      | 49.50 mm  |
| İç çap d         | 7.00 mm   |
| Diş G1           | G1/2"-F   |
| Genişlik B3      | 16.00 mm  |
| Delik aralığı Y2 | 34.0 mm   |
| Delik aralığı X1 | 154.0 mm  |

**Teknik veriler**

| Attribute | Value   |
|-----------|---------|
| Ağırlık   | 807.0 g |



Basıncılı hava bağlantı plakası

## GP 6 SMP 15



Art.-Nr.: 10.02.02.00921



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.02.02.00921](http://www.schmalz.com/10.02.02.00921)



### Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.00921

| Typ    | Ürün numarası            |
|--------|--------------------------|
| O-ring | O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB |
|        | 10.07.08.00129           |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00921](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00921)