


GP 6 SMP 15

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero di connessioni	6
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Lunghezza L	170,00 mm
Larghezza B	38,00 mm
Altezza H	49,50 mm
Diametro interno d	7,00 mm



Dati di costruzione GP 6 SMP 15

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	170,00 mm
Larghezza B2	7,00 mm
Larghezza B	38,00 mm
Altezza H2	8,00 mm
Altezza H	49,50 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Larghezza B3	16,00 mm
Griglia forata Y2	34,0 mm
Griglia forata X1	154,0 mm



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	807,0 g

Piastra di raccordo aria compressa

GP 6 SMP 15



Art.-Nr.: 10.02.02.00921



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.00921



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.02.00921

Typ		codice articolo
O-Ring	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB	10.07.08.00129



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.00921