


**Teknik veriler**


Attribute	Value
Maks. vakum	-870 mbar
Hava tüketimi emiş	100.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	338.0 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Eksenel susturucu
Boyut	25.00
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme sistemi ile
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

SEM-C 25 SDA NC AS

Kompakt ejektör SEM-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	279.50 mm
Uzunluk L2	10.50 mm
Uzunluk L	199.50 mm
Genişlik B1	170.00 mm
Genişlik B	94.50 mm
Yükseklik H	70.00 mm
Dış çap D1	40.0 mm
İç çap d	5.50 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış G2	G1/2"-F


Tasarım verileri SEM-C 25 SDA NC AS

Art.-Nr.: 10.02.02.03203


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Tahliye derecesi	87.0 %
Ağırlık	1.640 kg
Hava tüketimi emiş	100.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	338.0 l/min
Boyut	25.00
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SEM-C
Kontrol Valfi	Normalde kapalı


Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Art.-Nr.: 10.02.02.03203

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00
SEM-C	358.46	436.12	523.46	606.88	681.59	786.74	874.91	894.79	889.12

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEM-C 25	0.03	0.06	0.08	0.13	0.26	0.42	0.66	1.18	3.44
SEM-C 50	0.02	0.05	0.06	0.09	0.13	0.19	0.32	0.64	1.93
SEM-C 100	0.03	0.05	0.06	0.08	0.13	0.17	0.23	0.40	1.34

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEM-C 25	338.00	263.00	199.00	104.00	66.00	47.00	34.00	24.00	16.00	11.00
SEM-C 50	554.00	460.00	349.00	195.00	123.00	87.00	63.00	41.00	21.00	8.00
SEM-C 100	673.00	580.00	471.00	289.00	205.00	164.00	127.00	75.00	20.00	7.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.03203**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.03203**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-Form-C 5000 K-3P
	21.04.06.00084

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.03203**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G1/2-AG 40x80 SEM
	10.02.01.00309

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03203