




SEM-C 50 SDA NC AS

L'eiettore compatto SEM-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibili: cavo di connessione, distributore per aria



Dati di costruzione SEM-C 50 SDA NC AS

Dati tecnici

Attributo	Valore
Vuoto max.	-850 mbar
Consumo d'aria in aspirazione	190,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	554,0 l/min
Funzione supplementare di un eiettore	Silenziatore assiale
Misura	50,00
Eiettori compatti di forma	Con sistema di soffiaggio
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L1	339,50 mm
Lunghezza L2	10,50 mm
Lunghezza L	219,50 mm
Larghezza B1	210,00 mm
Larghezza B	94,50 mm
Altezza H	80,00 mm
Diametro esterno D1	50,0 mm
Diametro interno d	5,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G3/4"-IG

Art.-Nr.: 10.02.02.03207


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Grado di evacuazione	86,0 %
Peso	1,920 kg
Consumo d'aria in aspirazione	190,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	554,0 l/min
Misura	50,00
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti	SEM-C
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente


Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di esercizio ottimale Diametro tubo flessibile: Per lunghezza max. 2 m

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Art.-Nr.: 10.02.02.03207

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00
SEM-C	358.46	436.12	523.46	606.88	681.59	786.74	874.91	894.79	889.12

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEM-C 25	0.03	0.06	0.08	0.13	0.26	0.42	0.66	1.18	3.44
SEM-C 50	0.02	0.05	0.06	0.09	0.13	0.19	0.32	0.64	1.93
SEM-C 100	0.03	0.05	0.06	0.08	0.13	0.17	0.23	0.40	1.34

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEM-C 25	338.00	263.00	199.00	104.00	66.00	47.00	34.00	24.00	16.00	11.00
SEM-C 50	554.00	460.00	349.00	195.00	123.00	87.00	63.00	41.00	21.00	8.00
SEM-C 100	673.00	580.00	471.00	289.00	205.00	164.00	127.00	75.00	20.00	7.00

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.03207**Ordinare gli accessori dati 10.02.02.03207**

Typ	codice articolo
Cavo di connessione	ASK B-Form-C 5000 K-3P 21.04.06.00084

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.02.03207**

Typ	codice articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/4-AG 50x120 SEM 10.02.01.00312

