Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10 ECO

Art.-Nr.: 10.02.02.03702

SEAC 10 ECO

L'éjecteur SEAC ECO est livré prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : support de montage (adaptateur d'éjecteur)

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,0 mm
Plage de pression (pression de service) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Fonction de l'éjecteur	Aération atmosphérique



Données de construction SEAC 10 ECO

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	77,50 mm
Longueur L	46,00 mm
Largeur B	28,50 mm
Hauteur H	24,00 mm
Diamètre extérieur D	27,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur L3	6,00 mm
Largeur B3	16,10 mm
Espacement des trous X1	28,0 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10 ECO

Art.-Nr.: 10.02.02.03702

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille de buse	1,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Poids propre	95,0 g
Consommation d'air aspiration	1,836 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	2,100 m^3/h
Plage de pression (pression de service) [bar]	58,0 ... 87,0
Capacité d'aspiration max.	1,235 cfm
Vide max.	25,100 inHg
Famille de produits	SEAC-ECO

Indication : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

SEAC 10 ECO

Art.-Nr.: 10.02.02.03702

Données de performance



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]



Vide exécutable à différentes pressions de service

Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SEAC 10 ECO	0.00	0.10	0.18	0.26	0.36	0.47	0.61	0.77	0.95	1.17	1.42	1.73	2.10	2.55	3.13	4.04	5.80

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

SEAC 10 ECO

Art.-Nr.: 10.02.02.03702

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SEAC 10 ECO	35.00	33.38	31.59	29.89	28.00	26.11	24.34	22.69	20.72	19.06	16.80	14.50	12.00	9.70	8.20	7.00	6.50

Vide exécutable à différentes pressions de service

	2	3	4	5	6
SEAC 10 ECO	123.31	675.00	830.00	855.00	860.00

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.02.02.03702**

Données de commande des accessoires 10.02.02.03702

Typ		num
Adaptateur d'éjecteur	ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC	10.02.02.04068
Adaptateur d'éjecteur	ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC	10.02.02.04067
Adaptateur d'éjecteur	ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L	10.02.02.03484
Adaptateur d'éjecteur	ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S	10.02.02.03483
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E G18 G5	10.07.06.00189
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E G2 G5	10.07.06.00188
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E G9 G5	10.07.06.00190
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E-RA G5	10.07.06.00186
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G17 G5	10.07.06.00168
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G18 G5	10.07.06.00169
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G2 G5	10.07.06.00170
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G9 G5	10.07.06.00171
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E-RA G5	10.07.06.00185

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr