




SXMPi 25 NC Q M12-8

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	2.5 mm
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 8 pol
Koruma tipi IP	IP 65
Maks. vakum	-850 mbar
Ses seviyesi serbest	67.0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	290.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	185.0 l/min
İletişim	IO-Link (Sınıf A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

Kompakt ejektör SXPi / SXMPi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: bağlantı kablosu, taban plakası, ejektör test cihazı



Tasarım verileri SXMPi 25 NC Q M12-8

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	5.00 mm
Uzunluk L	210.00 mm
Genişlik B	39.00 mm
Yükseklik H1	146.00 mm
Yükseklik H2	54.00 mm
Yükseklik H	108.00 mm
İç çap d	5.50 mm
Diş G2	M12x1-M
Uzunluk L3	97.00 mm
Yükseklik H3	6.00 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.03809

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	2.5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	8.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	9.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi serbest	67.0 dB(A)
Ağırlık	0.960 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	320.0 l/min
Hava tüketimi emiş	10.241 cfm
Vakum debisi (maks.)	6.533 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SXMPi
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




Art.-Nr.: 10.02.02.03809

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6	7
SXPi/SXMPi	550.00	780.00	900.00	880.00	860.00	835.00

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SXPi/SXMPi 25	0.02	0.03	0.06	0.10	0.15	0.18	0.26	0.46	0.87
SXPi/SXMPi 30	0.01	0.02	0.05	0.08	0.11	0.15	0.22	0.37	0.69



Art.-Nr.: 10.02.02.03809

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SXPi/SXMPi 25	185.00	170.00	158.00	135.00	114.00	95.00	76.00	56.00	33.00	10.00
SXPi/SXMPi 30	220.00	199.00	184.00	160.00	138.00	115.00	91.00	63.00	39.00	15.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.03809**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.03809**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 5000 K-8P
Temel plaka	GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi
Temel plaka	GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.03809**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (küp şeklinde)	SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.02.02.03809**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti ejektör	VST SXMPi-15-30-SD

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03809