




SCPSb 10 S04 NC

Kompakt ejektör SCPSb bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, üst şapka ray kelepçesi, vakum filtresi, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, egzoz havası seti

Teknik veriler

Attribute	Value
Maks. vakum	-850 mbar
Hava tüketimi emiş	46.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	36.0 l/min
Bağlantı	Hortum D6(1)-D6(2)
Nozul boyutu	10
Kontrol Valfi	Normalde kapalı



Tasarım verileri SCPSb 10 S04 NC


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	102.50 mm
Genişlik B1	18.60 mm
Yükseklik H1	97.00 mm
İç çap d1	6.0 mm
d2	6.0 mm
İç çap d	4.40 mm
Delik boyutu d3	2.6 mm
Uzunluk L3	22.00 mm
Delik aralığı Y1	12.0 mm
Delik aralığı Y2	12.0 mm


Art.-Nr.: 10.02.02.04132

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 40 (fiş ile)
Tahliye derecesi	85.0 %
Ağırlık	0.165 kg
Vakum debisi (maks.)	2.210 m ³ /h
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SCPSb
Nozul boyutu	10
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Art.-Nr.: 10.02.02.04132

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPSb 10	470	700	850	830	815
SCPSb 2-09	420	640	820	875	850

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 10	0.05	0.15	0.3	0.5	0.8	1.2	1.75	2.8	5.5
SCPSb 2-09	0.0	0.0	0.00	0.2	0.45	0.85	1.45	2.5	5.0

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 10	36.1	29.5	25.7	20.8	16.9	13	8.1	3.4	0.5
SCPSb 2-09	49.6	42.1	34.4	24.7	17	11.4	7.2	3.3	0.5

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.04132**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.04132**

Typ	Ürün numarası
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPS einstufig
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P
Üst şapka ray kelepçesi komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS
Montaj seti	SET SCPS
Dönüşüm kiti	UMR-SET SCPSb
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/8-IG 80

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04132

Kompakt ejektör

SCPSb 10 S04 NC



Art.-Nr.: 10.02.02.04132



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.04132

Typ		Ürün numarası
Susturucu ek parçası (yuvarlak)	SD-EINS 15x16.5 SD	10.02.02.04141
Elek, yuvarlak	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22	10.02.02.04404



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04132