

Elettore compatto

SCPSb 2-07 S04 NO

Art.-Nr.: 10.02.02.04371




SCPSb 2-07 S04 NO

L'elettore compatto SCPSb viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Accessori disponibili: cavo di connessione, fissaggio per barra DIN, filtro per vuoto, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico

Dati tecnici

Attributo	Valore
Vuoto max.	-850 mbar
Consumo d'aria in aspirazione	22,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	37,0 l/min
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Diametro nominale	2-07
Valvola di controllo	Aperto senza corrente



Dati di costruzione SCPSb 2-07 S04 NO

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L1	109,50 mm
Larghezza B1	18,60 mm
Altezza H1	97,00 mm
Diametro interno d1	6,0 mm
d2	6,0 mm
Diametro interno d	4,40 mm
Misura del foro d3	2,6 mm
Lunghezza L3	22,00 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm
Griglia forata Y2	12,0 mm




Art.-Nr.: 10.02.02.04371

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Grado di evacuazione	85,0 %
Peso	0,165 kg
Capacità di aspirazione (max.)	2,280 m ³ /h
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SCPSb
Diametro nominale	2-07
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempo di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Elettore compatto

SCPSb 2-07 S04 NO



Art.-Nr.: 10.02.02.04371



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

	2	3	4	5	6
SCPSb 07	480.00	700.00	860.00	850.00	830.00
SCPSb 2-07	345.00	560.00	790.00	890.00	880.00



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 07	0.15	0.30	0.65	1.10	1.75	2.75	4.00	6.15	10.50
SCPSb 2-07	0.00	0.15	0.40	0.65	1.00	1.5	2.8	4.2	7



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 07	16.00	12.30	10.50	8.00	6.00	3.80	1.90	1.00	0.30
SCPSb 2-07	37.20	28.10	19.90	12.50	7.50	3.90	2.00	1.00	0.30



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.04371



Dati di ordinazione accessori 10.02.02.04371

Typ	Numero articolo
Unità aria di scarico	10.02.02.04667
Cavo di connessione	21.04.06.00086
Top-hat rail morsetto comp.	10.02.02.04149
Kit pezzi di fissaggio	10.02.02.04343
Set di riparazione	10.02.02.04848
Filtro per vuoto (inline)	10.07.01.00241
Filtro per vuoto (inline)	10.07.01.00245
Filtro per vuoto (inline)	10.07.01.00328
Filtro tazze a vuoto	10.07.01.00116



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04371