




SCPSb 2-07 S04 NC

Kompakt ejektör SCPSb bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, üst şapka ray kelepçesi, vakum filtresi, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, egzoz havası seti

Teknik veriler

Maks. vakum	-850 mbar
Hava tüketimi emiş	22,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	37,0 l/min
Bağlantı	Hortum D6(1)-D6(2)
Nozul boyutu	2-07
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

Tasarım verileri

Tasarım verileri SCPSb 2-07 S04 NC

Uzunluk L1	109,50 mm
Genişlik B1	18,60 mm
Yükseklik H1	97,00 mm
İç çap d1	6,0 mm
d2	6,0 mm
İç çap d	4,40 mm
Delik boyutu d3	2,6 mm
Uzunluk L3	22,00 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı Y2	12,0 mm
Delik aralığı X1	36,9 mm
Delik aralığı X2	16,0 mm

Kompakt ejektör

SCPSb 2-07 S04 NC



Art.-Nr.: 10.02.02.04372




Teknik veriler


Koruma tipi IP	IP 40 (fiş ile)
Tahliye derecesi	85,0 %
Ağırlık	0,165 kg
Vakum debisi (maks.)	2,280 m ³ /h
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SCPSb
Nozul boyutu	2-07
Kontrol Valfi	Normalde kapalı




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04372

Art.-Nr.: 10.02.02.04372

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPSb 07	480.00	700.00	860.00	850.00	830.00
SCPSb 2-07	345.00	560.00	790.00	890.00	880.00

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 07	0.15	0.30	0.65	1.10	1.75	2.75	4.00	6.15	10.50
SCPSb 2-07	0.00	0.15	0.40	0.65	1.00	1.5	2.8	4.2	7

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 07	16.00	12.30	10.50	8.00	6.00	3.80	1.90	1.00	0.30
SCPSb 2-07	37.20	28.10	19.90	12.50	7.50	3.90	2.00	1.00	0.30

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.04372**

Typ	Ürün numarası
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPS zweistufig
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P
Üst şapka ray kelepçesi komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS
Montaj seti	SET SCPS
Dönüşüm kiti	UMR-SET SCPSb
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/8-IG 80

