




SCPSb 2-14 S02 NO

Kompakt ejektör SCPSb bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, üst şapka ray kelepçesi, vakum filtresi, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, egzoz havası seti

Teknik veriler

Maks. vakum	-850 mbar
Hava tüketimi emiş	82,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	71,5 l/min
Bağlantı	Hortum D6(1)-D8(2)
Nozul boyutu	2-14
Kontrol Valfi	Normalde açık



Tasarım verileri SCPSb 2-14 S02 NO

Tasarım verileri

Uzunluk L1	109,50 mm
Genişlik B1	18,60 mm
Yükseklik H1	97,00 mm
İç çap d1	6,0 mm
d2	8,0 mm
İç çap d	4,40 mm
Delik boyutu d3	2,6 mm
Uzunluk L3	22,00 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı Y2	12,0 mm
Delik aralığı X1	36,9 mm
Delik aralığı X2	16,0 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.04375




Teknik veriler


Koruma tipi IP	IP 40 (fiş ile)
Tahliye derecesi	85,0 %
Ağırlık	0,165 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	120,0 l/min
Hava tüketimi üfleme	7,200 m ³ /h
Vakum debisi (maks.)	4,400 m ³ /h
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SCPSb
Nozul boyutu	2-14
Kontrol Valfi	Normalde açık




Art.-Nr.: 10.02.02.04375

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPSb 15	450	660	860	865	850
SCPSb 2-14	385	590	800	890	870

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04375

Art.-Nr.: 10.02.02.04375

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 15	0.05	0.07	0.15	0.25	0.4	0.6	0.9	1.3	2.3
SCPSb 2-14	0.0	0.0	0.05	0.1	0.2	0.35	0.65	1.2	2.3

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 15	65.5	57.1	47.4	39.3	32	25.3	17	8.8	1.5
SCPSb 2-14	71.8	61.4	52.5	42.2	31.9	23.5	15.3	8.5	1.2

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.04375**

Typ		Ürün numarası
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPS zweistufig	10.02.02.04667
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Üst şapka ray kelepçesi komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Montaj seti	SET SCPS	10.02.02.04343
Dönüşüm kiti	UMR-SET SCPSb	10.02.02.04848
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

