



SCPSb 2-09 S04 NC VD

Kompakt ejektör SCPSb bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).


Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, üst şapka ray kelepçesi, vakum filtresi, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, egzoz havası seti

Teknik veriler

Attribute	Value
Maks. vakum	-850 mbar
Hava tüketimi emiş	40,5 l/min
Vakum debisi (maks.)	49,5 l/min
Bağlantı	Hortum D6(1)-D6(2)
Nozul boyutu	2-09
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Çalışma modu	dijital vakum sensörü

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	109,50 mm
Genişlik B1	18,60 mm
Yükseklik H1	146,50 mm
İç çap d1	6,0 mm
d2	6,0 mm
İç çap d	4,40 mm
Delik boyutu d3	2,6 mm
Uzunluk L3	22,00 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı Y2	12,0 mm
Delik aralığı X1	36,9 mm
Delik aralığı X2	16,0 mm



Tasarım verileri SCPSb 2-09 S04 NC VD

Art.-Nr.: 10.02.02.04605




Teknik veriler


Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 40 (fiş ile)
Tahliye derecesi	85,0 %
Ağırlık	0,165 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	120,0 l/min
Hava tüketimi üfleme	7,200 m ³ /h
Vakum debisi (maks.)	3,050 m ³ /h
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SCPSb
Nozul boyutu	2-09
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Çalışma modu	dijital vakum sensörü




Art.-Nr.: 10.02.02.04605

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPSb 10	470	700	850	830	815
SCPSb 2-09	420	640	820	875	850



Art.-Nr.: 10.02.02.04605

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 10	0.05	0.15	0.3	0.5	0.8	1.2	1.75	2.8	5.5
SCPSb 2-09	0.0	0.0	0.00	0.2	0.45	0.85	1.45	2.5	5.0

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 10	36.1	29.5	25.7	20.8	16.9	13	8.1	3.4	0.5
SCPSb 2-09	49.6	42.1	34.4	24.7	17	11.4	7.2	3.3	0.5

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.04605**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.04605**

Typ		Ürün numarası
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPS zweistufig	10.02.02.04667
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Üst şapka ray bağlama komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Montaj seti	SET SCPS	10.02.02.04343
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04605