




SCPSb 15 S02 NO VD

Kompakt ejektör SCPSb bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, üst şapka ray kelepçesi, vakum filtresi, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, egzoz havası seti

Teknik veriler

Maks. vakum	-850 mbar
Hava tüketimi emiş	98,5 l/min
Vakum debisi (maks.)	65,5 l/min
Bağlantı	Hortum D6(1)-D8(2)
Nozul boyutu	15
Kontrol Valfi	Normalde açık
Ejektörün işlevselliği	dijital vakum sensörü



Tasarım verileri SCPSb 15 S02 NO VD

Tasarım verileri

Uzunluk L1	102,50 mm
Genişlik B1	18,60 mm
Yükseklik H1	146,00 mm
İç çap d1	6,0 mm
d2	6,0 mm
İç çap d	4,40 mm
Delik boyutu d3	2,6 mm
Uzunluk L3	22,00 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı Y2	12,0 mm
Delik aralığı X1	36,9 mm
Delik aralığı X2	16,0 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.04832




Teknik veriler


Koruma tipi IP	IP 40 (fiş ile)
Tahliye derecesi	85,0 %
Ağırlık	0,165 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	120,0 l/min
Hava tüketimi üfleme	7,200 m³/h
Vakum debisi (maks.)	4,030 m³/h
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SCPSb
Nozul boyutu	15
Kontrol Valfi	Normalde açık
Ejektörün işlevselliği	dijital vakum sensörü




Art.-Nr.: 10.02.02.04832

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPSb 15	450	660	860	865	850
SCPSb 2-14	385	590	800	890	870

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04832

Art.-Nr.: 10.02.02.04832

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 15	0.05	0.07	0.15	0.25	0.4	0.6	0.9	1.3	2.3
SCPSb 2-14	0.0	0.0	0.05	0.1	0.2	0.35	0.65	1.2	2.3

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 15	65.5	57.1	47.4	39.3	32	25.3	17	8.8	1.5
SCPSb 2-14	71.8	61.4	52.5	42.2	31.9	23.5	15.3	8.5	1.2

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.04832**

Typ		Ürün numarası
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPS einstufig	10.02.02.04216
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Üst şapka ray bağlama komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Montaj seti	SET SCPS	10.02.02.04343
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

