



SCPi-FS 25 NO RP M12-5


Kompakt ejektör SCPb / SCPi FS RP, bağlantıya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Susturucu

Mevcut aksesuarlar: Bağlantı kablosu

Teknik veriler

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 5 pol
Koruma tipi IP	IP 65 (fiş ile)
Nozul boyutu	2,5 mm
Maks. vakum	-850 mbar
Ses seviyesi serbest	77.0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	290.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	185.0 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 7,0 bar
Şekil kompakt ejektörler	Pnömatik kontrol
Kontrol Valfi	Normalde açık



Tasarım verileri SCPi-FS 25 NO RP M12-5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	126.50 mm
Uzunluk L2	112.50 mm
Uzunluk L	118.00 mm
Genişlik B	22.80 mm
Yükseklik H1	98.00 mm
Yükseklik H2	60.00 mm
Yükseklik H	170.00 mm
İç çap d1	5.5 mm
İç çap d	6.40 mm
Dış G1	G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.02.02.05440




Teknik veriler


Attribute	Value
Nozul çapı	2.5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	9.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi serbest	77.0 dB(A)
Ağırlık	0.615 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	310.0 l/min
Hava tüketimi emiş	10.241 cfm
Vakum debisi (maks.)	6.533 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	58,0 ... 101,5
Çalışma sıcaklığı	5 ... 50 °C
Hava tüketimi üfleme	10.947 cfm
Maks. vakum	-25.100 inHg
Ürün ailesi	SCPi
Kontrol Valfi	Normalde açık




Art.-Nr.: 10.02.02.05440

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPb / SCPI	350	610	800	890	850



Art.-Nr.: 10.02.02.05440



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPb / SCPi 15	0.03	0.07	0.16	0.27	0.42	0.63	0.91	1.37	2.60
SCPb / SCPi 20	0.02	0.04	0.08	0.14	0.22	0.31	0.44	0.66	1.54
SCPb / SCPi 25	0.01	0.02	0.05	0.09	0.14	0.20	0.28	0.42	0.86



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPb / SCPi 15	75.0	65.4	55.2	46.3	38.3	31.2	23.9	13.5	3.4
SCPb / SCPi 20	139.0	123.1	106.8	92.5	79.3	65.2	51.9	32.1	8.5
SCPb / SCPi 25	195.0	176.8	153.6	133.6	112.0	89.3	67.4	39.7	11.7



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.05440

Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.05440

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.05440

Typ	Ürün numarası
Susturucu (küp şeklinde)	SD 111x21x45 SMPi/SCPi

