



SCPMb 10 S04 NC AAL


Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 40 (fiş ile)
Nozul boyutu	1,0 mm
Maks. vakum	870 mbar
Ses seviyesi serbest	71.0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	45.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	28.0 l/min
Bağlantı	Hortum D6(1)-D6(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Kontrol Valfi	Normalde kapalı



Tasarım verileri SCPMb 10 S04 NC AAL


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	98.30 mm
Uzunluk L	76.50 mm
Genişlik B1	12.50 mm
Genişlik B	12.00 mm
Yükseklik H1	64.20 mm
Yükseklik H2	24.95 mm
Yükseklik H	41.50 mm
Dış çap D	9.00 mm
İç çap d1	6.2 mm
d2	6.2 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.05737

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Kontrol Valfi	NC
Nozul boyutu	1,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4.0 mm
Tahliye derecesi	87.0 %
Maks. vakum	870 mbar
Ağırlık	74.0 g
Maks. hava tüketimi üfleme	10.0 l/min
Hava tüketimi emiş	45.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	28.0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCPMb
Yapılandırıcı kodu	AAL

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05737

Art.-Nr.: 10.02.02.05737



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.05737



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.05737

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Susturucu (yuvarlak)	SD 10.5x31.7 SCPM	10.02.02.05807
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Montaj seti	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Montaj braket	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Otomatik rakor, düz	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.05737

Typ		Ürün numarası
Silencer insert (round)	SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b	10.02.02.05403

