

Mini kompakt ejektör

SCPMc 05 S01 NO M8-6 PNP AAQ



Art.-Nr.: 10.02.02.05740



Teknik veriler

İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu
Koruma tipi IP	IP 40
Nozul boyutu	0,5 mm
Maks. vakum	870 mbar
Ses seviyesi serbest	66,0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	9,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	7,5 l/min
Bağlantı	Hortum D4(1)-D4(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Kontrol Valfi	Normalde açık

SCPMc 05 S01 NO M8-6 PNP AAQ


Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05740

**Tasarım verileri**

Uzunluk L1	95,30 mm
Uzunluk L2	11,40 mm
Uzunluk L	76,50 mm
Genişlik B1	12,50 mm
Genişlik B	12,00 mm
Yükseklik H1	73,90 mm
Yükseklik H2	24,95 mm
Yükseklik H	65,30 mm
Diş çap D	9,00 mm
İç çap d1	4,2 mm
d2	4,2 mm
Uzunluk L3	20,50 mm
Yükseklik H3	7,50 mm
Yükseklik H4	30,00 mm
Delik aralığı X1	36,0 mm
Delik boyutu d4	4,3 mm
Yükseklik H5	7,50 mm
Yükseklik H6	17,50 mm
Diş G3	M8x1-M


Tasarım verileri SCPMc 05 S01 NO M8-6 PNP AAQ

**Teknik veriler**


İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Kontrol Valfi	NO
Nozul boyutu	0,5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	2,0 mm
Tahliye derecesi	87,0 %
Maks. vakum	870 mbar
Ağırlık	84,00 g
Maks. hava tüketimi üfleme	10,0 l/min
Hava tüketimi emiş	9,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	7,5 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCPMc
Elektrik bağlantısı	M8-6
Yapılandırıcı kodu	AAQ




Art.-Nr.: 10.02.02.05740

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05740

Art.-Nr.: 10.02.02.05740

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPM 03	0.00	1.60	3.20	5.60	7.90	11.10	15.00	24.00	48.00
SCPM 05	0.00	0.76	1.51	2.65	3.78	5.29	8.00	14.00	26.60
SCPM 07	0.00	0.42	0.84	1.47	2.10	2.94	5.00	8.40	14.00
SCPM 10	0.00	0.20	0.40	0.70	1.00	1.40	2.30	4.00	8.00
SCPM 12	0.00	0.18	0.38	0.60	0.90	1.10	2.00	3.10	4.40

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
SCPM 03	2.5	2.0	1.7	1.4	1.2	0.9	0.7	0.5	0.2	0.0
SCPM 05	6.5	5.6	4.5	3.6	2.7	2.0	1.4	1.0	0.5	0.0
SCPM 07	15.0	12.0	10.0	8.0	6.0	4.5	3.3	2.0	1.0	0.0
SCPM 10	28.0	24.0	21.0	18.0	14.5	11.0	7.0	4.2	2.0	0.0
SCPM 12	30.0	26.0	23.0	20.5	17.8	13.5	10.5	7.30	3.70	0.00

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.05740**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 K-6P
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-6 5000 K-6P
Distribütör	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4
Susturucu (yuvarlak)	SD 10.5x31.7 SCPM
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPMi/c/b
Montaj seti	SET SCPM MOUNT1
Montaj braketi	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4
Otomatik rakor, düz	STV-GE M7-AG 6
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.05740**

Typ	Ürün numarası
Silencer insert (round)	SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b

