

Système Venturi compact min.

SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY

Art.-Nr.: 10.02.02.05743




SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY

Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Connexion électrique	Connecteur M8, 6 pôles
Type de protection IP	IP 40
Taille de buse	1,0 mm
Vide max.	870 mbar
Niveau sonore libre	71,0 dB(A)
Consommation d'air aspiration	45,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	28,0 l/min
Connexion	Flexible D6(1)-D6(2)
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,5 ... 6,0 bar

L'éjecteur compact SCPM est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant
Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de connexion



Données de construction SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	98,30 mm
Longueur L2	11,40 mm
Longueur L	76,50 mm
Largeur B1	12,50 mm
Largeur B	12,00 mm
Hauteur H1	73,90 mm
Hauteur H2	24,95 mm
Hauteur H	65,30 mm
Diamètre extérieur D	9,00 mm
Diamètre intérieur d1	6,2 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05743

1

Système Venturi compact min.

SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY



Art.-Nr.: 10.02.02.05743




Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Vanne de commande	NO
Taille de buse	1,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	4,0 mm
Degré d'évacuation	87,0 %
Vide max.	870 mbar
Poids propre	84,00 g
Consommation d'air max. soufflée	10,0 l/min
Consommation d'air aspiration	45,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	28,0 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Famille de produits	SCPMc
Connexion électrique	M8-6
Code du configurateur	AAY



Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05743

Système Venturi compact min.

SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY



Art.-Nr.: 10.02.02.05743



Vide exécutable à différentes pressions de service

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.05743



Données de commande accessoires 10.02.02.05743

Typ	Nombre d'article
Câble de raccordement	21.04.05.00488
Câble de raccordement	21.04.05.00489
Câble de raccordement	21.04.05.00255
Répartiteur de branchement	10.02.02.05602
Silencieux (ronde)	10.02.02.05807
Ensemble d'air d'échappement	10.02.02.06080
Jeu de pièces de fixation	10.02.02.05805
Cadre d'installation	10.02.02.05824
Raccord rapide droit	10.08.02.00468
Raccord rapide droit	10.08.02.00469
Adaptateur fileté (mont)	10.02.02.05522
Adaptateur fileté (mont)	10.02.02.05643



Données de commande pièce de rechange 10.02.02.05743

Typ	Nombre d'article
Insert silencieux (rond)	10.02.02.05403



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05743

3