

Mini elettore compatto

## SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY

Art.-Nr.: 10.02.02.05743




SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	Interruttore PNP
Collegamento elettrico	Connettore M8, 6 poli
Tipo di protezione IP	IP 40
Diametro nominale	1,0 mm
Vuoto max.	870 mbar
Livello di pressione acustica libero	71,0 dB(A)
Consumo d'aria in aspirazione	45,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	28,0 l/min
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,5 ... 6,0 bar

L'elettore compatti SCPM viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, cartuccia filtro  
Accessori disponibili: cavo di connessione, spina di collegamento



Dati di costruzione SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	98,30 mm
Lunghezza L2	11,40 mm
Lunghezza L	76,50 mm
Larghezza B1	12,50 mm
Larghezza B	12,00 mm
Altezza H1	73,90 mm
Altezza H2	24,95 mm
Altezza H	65,30 mm
Diametro esterno D	9,00 mm
Diametro interno d1	6,2 mm



Mini elettore compatto

## SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY



Art.-Nr.: 10.02.02.05743




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	Interruttore PNP
Valvola di controllo	NO
Diametro nominale	1,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	4,0 mm
Grado di evacuazione	87,0 %
Vuoto max.	870 mbar
Peso	84,00 g
Consumo d'aria massimo da soffiare	10,0 l/min
Consumo d'aria in aspirazione	45,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	28,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti	SCPMc
Collegamento elettrico	M8-6
Codice del configuratore	AAY



### Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05743](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05743)

2

Mini elettore compatto

## SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY



Art.-Nr.: 10.02.02.05743



### Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.02.05743](http://www.schmalz.com/10.02.02.05743)



### Dati di ordinazione accessori 10.02.02.05743

Typ	Numero articolo
Cavo di connessione	21.04.05.00488
Cavo di connessione	21.04.05.00489
Cavo di connessione	21.04.05.00255
Distributore di collegamento	10.02.02.05602
Dispositivo silenziatore (tondo)	10.02.02.05807
Unità aria di scarico	10.02.02.06080
Kit pezzi di fissaggio	10.02.02.05805
Staffa di fissaggio	10.02.02.05824
Raccordo a innesto diritto	10.08.02.00468
Raccordo a innesto diritto	10.08.02.00469
Adattatore filettato (mont)	10.02.02.05522
Adattatore filettato (mont)	10.02.02.05643



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.05743

Typ	Numero articolo
Inserto dispositivo silenz. (tonda)	10.02.02.05403



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05743](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05743)