



SCPMc 10 S04 NO M8-6 NPN AA9

Kompakt ejektör SCPMc bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi


Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu
Koruma tipi IP	IP 40
Nozul boyutu	1,0 mm
Maks. vakum	870 mbar
Ses seviyesi serbest	71.0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	45.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	28.0 l/min
Bağlantı	Hortum D6(1)-D6(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	98.30 mm
Uzunluk L2	11.40 mm
Uzunluk L	76.50 mm
Genişlik B1	12.50 mm
Genişlik B	12.00 mm
Yükseklik H1	73.90 mm
Yükseklik H2	24.95 mm
Yükseklik H	65.30 mm
Dış çap D	9.00 mm
İç çap d1	6.2 mm


Tasarım verileri SCPMc 10 S04 NO M8-6 NPN AA9



Art.-Nr.: 10.02.02.05750

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Kontrol Valfi	NO
Nozul boyutu	1,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4.0 mm
Tahliye derecesi	87.0 %
Maks. vakum	870 mbar
Ağırlık	84.0 g
Maks. hava tüketimi üfleme	10.0 l/min
Hava tüketimi emiş	45.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	28.0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCPMc
Elektrik bağlantısı	M8-6
Yapılandırıcı kodu	AA9

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05750

Art.-Nr.: 10.02.02.05750

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.05750**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.05750**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 K-6P
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-6 5000 K-6P
Distribütör	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4
Susturucu (yuvarlak)	SD 10.5x31.7 SCPM
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPMi/c/b
Montaj seti	SET SCPM MOUNT1
Montaj braketi	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4
Otomatik rakor, düz	STV-GE M7-AG 6
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.05750**

Typ	Ürün numarası
Silencer insert (round)	SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05750