



SCPMi 07 S01 NO M8-6 ABR


Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Teknik veriler

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu
Koruma tipi IP	IP 40
Nozul boyutu	0,7 mm
Maks. vakum	870 mbar
Ses seviyesi serbest	70.0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	22.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	15.0 l/min
Bağlantı	Hortum D4(1)-D4(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Kontrol Valfi	Normalde açık



Tasarım verileri SCPMi 07 S01 NO M8-6 ABR

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	95.30 mm
Uzunluk L2	11.40 mm
Uzunluk L	76.50 mm
Genişlik B1	12.50 mm
Genişlik B	12.00 mm
Yükseklik H1	73.90 mm
Yükseklik H2	24.95 mm
Yükseklik H	65.30 mm
Dış çap D	9.00 mm
İç çap d1	4.2 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.05756




Teknik veriler


Attribute	Value
Kontrol Valfi	NO
Nozul boyutu	0,7 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	2.0 mm
Tahliye derecesi	87.0 %
Maks. vakum	870 mbar
Ağırlık	84.0 g
Maks. hava tüketimi üfleme	10.0 l/min
Hava tüketimi emiş	22.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	15.0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCPMi
Elektrik bağlantısı	M8-6
Yapılandırıcı kodu	ABR




Art.-Nr.: 10.02.02.05756

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925



Art.-Nr.: 10.02.02.05756

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPM 03	0.00	1.60	3.20	5.60	7.90	11.10	15.00	24.00	48.00
SCPM 05	0.00	0.76	1.51	2.65	3.78	5.29	8.00	14.00	26.60
SCPM 07	0.00	0.42	0.84	1.47	2.10	2.94	5.00	8.40	14.00
SCPM 10	0.00	0.20	0.40	0.70	1.00	1.40	2.30	4.00	8.00
SCPM 12	0.00	0.18	0.38	0.60	0.90	1.10	2.00	3.10	4.40

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
SCPM 03	2.5	2.0	1.7	1.4	1.2	0.9	0.7	0.5	0.2	0.0
SCPM 05	6.5	5.6	4.5	3.6	2.7	2.0	1.4	1.0	0.5	0.0
SCPM 07	15.0	12.0	10.0	8.0	6.0	4.5	3.3	2.0	1.0	0.0
SCPM 10	28.0	24.0	21.0	18.0	14.5	11.0	7.0	4.2	2.0	0.0
SCPM 12	30.0	26.0	23.0	20.5	17.8	13.5	10.5	7.30	3.70	0.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.05756**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.05756**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 K-6P
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-6 5000 K-6P
Distribütör	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4
Susturucu (yuvarlak)	SD 10.5x31.7 SCPM
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPMi/c/b
Montaj seti	SET SCPM MOUNT1
Montaj braketi	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4
Otomatik rakor, düz	STV-GE M7-AG 6
Diş adaptörü (inst)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b
Diş adaptörü (inst)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05756

Mini kompakt ejektör

SCPMi 07 S01 NO M8-6 ABR



Art.-Nr.: 10.02.02.05756



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.05756

Typ	Ürün numarası
Silencer insert (round)	SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b
	10.02.02.05403



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05756