


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	M12-5
Koruma tipi IP	IP 65 (fiş ile)
Nozul boyutu	3-16
Ses seviyesi serbest	80.0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	102.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	227.0 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Şekil	Yüksek Vakum
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

Kompakt ejektör SCPS-L / SCPSc-L / SCPSi-L bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, ejektör modülü, susturucu, filtre



Tasarım verileri SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	230.00 mm
Genişlik B1	37.50 mm
Yükseklik H1	109.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G1/2"-F
Uzunluk L4	11.50 mm
Delik aralığı Y2	28.0 mm
Delik aralığı X2	28.0 mm
Diş G4	M4-F
Diş G3	M12x1-M


Art.-Nr.: 10.02.02.06051

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	1.6 mm
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 5 pol
Koruma tipi IP	IP 65 (fiş ile)
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Ağırlık	460.0 g
Maks. hava tüketimi üfleme	257.0 l/min
Hava tüketimi emiş	6.100 m ³ /h
Vakum debisi (maks.)	227.0 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCPSi-L
Nozul boyutu	3-16
Kontrol Valfi	Normalde kapalı




Art.-Nr.: 10.02.02.06051

**Performans verileri**

Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SCPS-/SCPSc-/SCPSi-L 3-16	0.00	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.13	0.17	0.22	0.30	0.38	0.49	0.62	0.77	1.01	1.45	2.35
SCPS-/SCPSc-/SCPSi-L 3-20	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.11	0.14	0.18	0.23	0.30	0.39	0.51	0.71	1.01



Art.-Nr.: 10.02.02.06051

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-16	227	169	127	101	84	71	62	54	48	41	34	27	21	15	11	7	5
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-20	323	270	230	198	170	144	118	95	77	63	53	44	36	29	21	13	6

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-16	293	545	800	928	928
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-20	352	579	804	922	912

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.06051**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.06051**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.06051**

Typ	Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HV 3 16 22
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 22
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC

