



SCPMi EV S09 NC M8-6 AB0

Mini kompakt vana SCPM EV, bağlantıya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) tedarik edilir.

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi


**Teknik veriler**

| Attribute                              | Value                        |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Elektrik bağlantısı                    | Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu |
| Koruma tipi IP                         | IP 40                        |
| Vakum debisi (maks.)                   | 33.0 l/min                   |
| Bağlantı                               | Hortum D6(1A)-D4(1)-D6(2)    |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar              |
| Kontrol Valfi                          | Normalde kapalı              |

**Tasarım verileri**

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Uzunluk L1   | 99.50 mm |
| Uzunluk L2   | 11.40 mm |
| Uzunluk L    | 76.50 mm |
| Genişlik B1  | 12.50 mm |
| Genişlik B   | 12.00 mm |
| Yükseklik H1 | 73.80 mm |
| Yükseklik H2 | 25.00 mm |
| Yükseklik H  | 65.50 mm |
| İç çap d1    | 4.2 mm   |
| d2           | 6.2 mm   |

Tasarım verileri SCPMi EV S09 NC M8-6 AB0



Art.-Nr.: 10.02.02.06218

**Teknik veriler**

| Attribute                              | Value                        |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Kontrol Valfi                          | Normalde kapalı              |
| Elektrik bağlantısı                    | Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu |
| Ağırlık                                | 89.0 g                       |
| Maks. hava tüketimi üfleme             | 10.0 l/min                   |
| Vakum debisi (maks.)                   | 33.0 l/min                   |
| Optimum çalışma basıncı                | 4.50 bar                     |
| Bağlantı                               | Hortum D6(1A)-D4(1)-D6(2)    |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar              |
| Çalışma sıcaklığı                      | 0 ... 50 °C                  |
| Nozul boyutu                           | EV                           |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.02.02.06218](http://www.schmalz.com/10.02.02.06218)**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.06218**

| Typ                 |                                | Ürün numarası  |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| Bağlantı kablosu    | ASK WB-M8-6 2000 K-6P          | 21.04.05.00488 |
| Bağlantı kablosu    | ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5       | 21.04.05.00489 |
| Bağlantı kablosu    | ASK B-M8-6 5000 K-6P           | 21.04.05.00255 |
| Distribütör         | ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4     | 10.02.02.05602 |
| Egzoz havası seti   | ABL-SET SCPMi/c/b              | 10.02.02.06080 |
| Otomatik rakor, düz | STV-GE M5-AG 4                 | 10.08.02.00468 |
| Otomatik rakor, düz | STV-GE M7-AG 6                 | 10.08.02.00469 |
| Montaj seti         | SET SCPM MOUNT1                | 10.02.02.05805 |
| Montaj braketi      | BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM    | 10.02.02.05824 |
| Diş adaptörü (inst) | ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b   | 10.02.02.05778 |
| Diş adaptörü (inst) | ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b | 10.02.02.05522 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06218](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06218)