

Art.-Nr.: 10.02.02.06220



SCPMb EV S09 NO A16

La valvola mini compatta SCPM EV viene fornita come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).

Accessori disponibili: cavo di collegamento, spina di collegamento


Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Capacità di aspirazione (max.)	33,0 l/min
Connessione	Tubo fless. D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	99,50 mm
Lunghezza L	76,50 mm
Larghezza B1	12,50 mm
Larghezza B	12,00 mm
Altezza H1	64,50 mm
Altezza H2	25,00 mm
Altezza H	58,50 mm
Diametro interno d1	4,2 mm
d2	6,2 mm
Lunghezza L3	20,50 mm

Dati di costruzione SCPMb EV S09 NO A16



Art.-Nr.: 10.02.02.06220

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Peso	79,0 g
Consumo d'aria massimo da soffiare	10,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	33,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Connessione	Tubo fless. D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Diametro nominale	EV

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.06220**Ordinare gli accessori dati 10.02.02.06220**

Typ		codice articolo
Cavo di connessione	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
Cavo di connessione	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
Cavo di connessione	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Distributore di collegamento	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
Unità aria di scarico	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Kit pezzi di fissaggio	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Adattatore filettato (mont)	ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b	10.02.02.05778
Adattatore filettato (mont)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522

